

Garant**DNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7120-1,
Velikost: 150604****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2924 150604
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Vsebina	250760 HB7120-1
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\max}$	3,75 mm
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Toleranca	M

Podatkovni list

število kosov	30
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2924 150604