


TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HBT130, Velikost: 110204

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2683 110204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Prevleka	TiCN
število kosov	50
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Globina reza $a_{p\max}$	2,75 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vsebina	260966 HBT130
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,4 mm

Podatkovni list

Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2683 110204