

Garant**RCG. Obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU730-1,
Velikost: 1204****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3819 1204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	neprevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Glavna uporaba	N
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Toleranca	G
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCGX 1204
število kosov	30
Vsebina	260650 HU7310-1

Podatkovni list

Zvrst	HU730-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3819 1204