

Garant**TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7020-2, Velikost: 110208****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2840 110208
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Vsebina	260954 HB7020-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110208
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2840 110208