

Garant

**DNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HB7120-1,
Velikost: 150612**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2933 150612
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,75 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612

Podatkovni list

Vsebina	250864 HB7120-1
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2933 150612