

Garant**DNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HB7130-2,
Velikost: 150608****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2934 150608
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
število kosov	50
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Globina reza $a_{p\ maks}$	3,75 mm
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Vsebina	250862 HB7130-2

Podatkovni list

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2934 150608