

**Garant****VBGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU7310,  
Velikost: 160408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3827 160408
GTIN	4067263098454
Razred artikla	GGN

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Podajanje $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vsebina	261234 HU7310
Rezalni material	HM
Globina reza $a_{p,max}$	2,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT 160408
Prevleka	neprevlečeni
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p,min}$	0,55 mm
Glavna uporaba	N
število kosov	30

## Podatkovni list

Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

### Ustreznih izdelkov

No Shop URL available for: GG3827 160408