

Garant**DNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HB7130-2,
Velikost: 150612****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2934 150612
GTIN	4067263094425
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,75 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni material	HM
Vsebina	250864 HB7130-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
število kosov	50
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,8 mm
Radij rezila	1,2 mm

Podatkovni list

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2934 150612