

Garant**VBGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7310,
Velikost: 110304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3828 110304
GTIN	4069515046497
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT 110304
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
število kosov	30
Vsebina	261224 HB7310
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Toleranca	G

Podatkovni list

Zvrst	HB7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3828 110304