

Garant**VBGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7310,
Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3828 160404
GTIN	4069515046503
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	30
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vsebina	261232 HB7310
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT 160404
Globina reza $a_{p\max}$	2,5 mm
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	N
Toleranca	G

Podatkovni list

Zvrst	HB7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3828 160404