

Garant**VBGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HU7310,
Velikost: 110304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3829 110304
GTIN	4067263098423
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	N
Globina reza $a_{p\max}$	1,75 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT 110304
Vsebina	261224 HU7310
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

število kosov	50
Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3829 110304