

Garant**SNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7120-1, Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2938 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Vsebina	251142 HB7120-1
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Globina reza $a_{p\ maks}$	4;25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2938 120404