

**Garant****SNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7130-2, Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2939 120404 |
| GTIN                  | 4067263092278 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Vsebina                                 | 251142 HB7130-2   |
| Globina reza $a_{p\ min}$               | 0,25 mm           |
| Podajanje f                             | 0,1 - 0,4 mm/v    |
| Glavna uporaba                          | M                 |
| Radij rezila                            | 0,4 mm            |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 8                 |
| Globina reza $a_{p\ maks}$              | 4:25 mm           |
| Globina reza $a_p$                      | 0,3 - 2 mm        |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | SNMG 120404       |
| Rezalni material                        | HM                |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 80 - 270 mm/min   |
| število kosov                           | 30                |

## Podatkovni list

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Zvrst            | HB7130-2                                |
| Rezalni pogoji   | rahlo prekinjen                         |
| Lomilec odrezkov | VS                                      |
| Vrsta izdelka    | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

### **Ustrezni izdelki**

No Shop URL available for: GG2939 120404