

Garant**VCGT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7315-1, Velikost: 110302****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3832 110302
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	1,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	N
Vsebina	261364 HB7315-1
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 110302
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
število kosov	30
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 600 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Toleranca	G

Podatkovni list

Zvrst	HB7315-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3832 110302