

**Garant****SNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7120-1, Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2941 120408 |
| GTIN                  | 4067263092278 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 8                 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava |
| število kosov                           | 50                |
| Rezalni material                        | HM                |
| Globina reza $a_p$                      | 0,3 - 2 mm        |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 90 - 290 mm/min   |
| Globina reza $a_{p\text{ maks}}$        | 4:25 mm           |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,4 mm/v    |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | SNMG 120408       |
| Globina reza $a_{p\text{ min}}$         | 0,55 mm           |
| Vsebina                                 | 251144 HB7120-1   |
| Radij rezila                            | 0,8 mm            |

## Podatkovni list

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Glavna uporaba   | M                                          |
| Zvrst            | HB7120-1                                   |
| Rezalni pogoji   | neprekinjen                                |
| Lomilec odrezkov | VS                                         |
| Vrsta izdelka    | Obračalna rezalna<br>ploščica za struženje |

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2941 120408