

Garant**SNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7130-2, Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2942 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4:25 mm
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vsebina	251142 HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2942 120404