

Garant**VCGT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7315-1, Velikost: 160408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3832 160408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 600 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160408
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	30
Rezalni material	HM
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Glavna uporaba	N
Vsebina	261374 HB7315-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Toleranca	G

Podatkovni list

Zvrst	HB7315-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3832 160408