

Garant**SCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7120-1, Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3528 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Vsebina	260748 HB7120-1
Globina reza $a_{p\ maks}$	4 mm
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3528 120404