

Garant**SCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7140-2, Velikost: 09T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3530 09T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Vsebina	260742 HB7140-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Prevleka	prevlečeni
Globina reza $a_{p\max}$	3,25 mm
Radij rezila	0,4 mm

Podatkovni list

število kosov	30
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3530 09T304