

Garant**SCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7140-2, Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3530 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\max}$	4,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	260748 HB7140-2

Podatkovni list

število kosov	30
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3530 120404