

**Garant****SNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,  
Velikost: 120412****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2949 120412 |
| GTIN                  | 4067263092278 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Vsebina                                 | 251226 HB7140-2 |
| Globina reza $a_{p\text{ maks}}$        | 4:25 mm         |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | SNMG 120412     |
| število kosov                           | 50              |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 8               |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 60 - 200 mm/min |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,4 mm/v  |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 4 mm      |
| Globina reza $a_{p\text{ min}}$         | 0,8 mm          |
| Radij rezila                            | 1,2 mm          |
| Rezalni material                        | HM              |
| Prevleka                                | prevlečeni      |

## Podatkovni list

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Glavna uporaba                      | M                                       |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava                           |
| Zvrst                               | HB7140-2                                |
| Rezalni pogoji                      | močno prekinjen                         |
| Lomilec odrezkov                    | VM                                      |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2949 120412