

Garant

TNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7140-2, Velikost: 160404



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2957 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vsebina	251432 HB7140-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Prevleka	prevlečeni
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2957 160404