

Garant
**TNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7130-2,
Velikost: 160404**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2959 160404
GTIN	4067263094739
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
število kosov	30
Toleranca	M
Prevleka	prevlečeni
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vsebina	251542 HB7130-2
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 mm/min
Rezalni material	HM

Podatkovni list

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2959 160404