

Garant**TNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2963 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
število kosov	50
Vsebina	251542 HB7140-2
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M

Podatkovni list

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2963 160404