

**Garant**

**VCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7310,  
Velikost: 160404**



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG3838 160404 |
| GTIN                  | 4067263098744 |
| Razred artikla        | GGN           |

### Tehnični opis

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2                |
| Glavna uporaba                          | N                |
| Globina reza $a_p$                      | 0,1 - 4 mm       |
| Vsebina                                 | 261458 HB7310    |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 350 - 600 mm/min |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | VCVT 160404      |
| Radij rezila                            | 0,4 mm           |
| Globina reza $a_{p \text{ maks}}$       | 2,5 mm           |
| Podajanje $f$                           | 0,05 - 0,5 mm/v  |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Grobo struženje  |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava    |
| število kosov                           | 50               |
| Globina reza $a_{p \text{ min}}$        | 0,25 mm          |

## Podatkovni list

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Rezalni material | Karbidna trdina                         |
| Toleranca        | G                                       |
| Zvrst            | HB7310                                  |
| Rezalni pogoji   | neprekinjen                             |
| Lomilec odrezkov | AM                                      |
| Vrsta izdelka    | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3838 160404