

Garant**VNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7130-2,
Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2971 160404
GTIN	4067263094814
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
Vsebina	251802 HB7130-2
Podajanje f	0,05 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
število kosov	30
Globina reza $a_{p\ maks}$	2.5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Zvrst	HB7130-2

Podatkovni list

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2971 160404