

Garant**TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7120-1, Velikost: 110208****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3543 110208
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110208
število kosov	50
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
Globina reza $a_{p\ min}$	0,5 mm
Rezalni material	HM
Vsebina	260954 HB7120-1
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Podatkovni list

Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3543 110208