



Komplet digitalnega merilnika IP67 z oglatim merilnikom globine, merilno območje 150 mm, Število pomičnih meril: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	404102 3
GTIN	
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik. Induktivni, vodoodporni merilni sistem. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Merilne površine so zelo fino lepane.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032 na posamezno pomično merilo. 3x pomično merilo št. 412733 vel. 150.

Tehnični opis

Standard	ISO 13385
Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 150 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock

Podatkovni list

Število vključenih baterij	3
Dolžina konic	40 mm
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Odčitavanje	0,01 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Z globinskim omejevalnikom	da
Odčitavanje	0,0005 col
Preklop odčitavanja	mm / cole
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Univerzalno pomično merilo
USP1	Digitalno pomično merilo, IP67, z oglatim globinomerom, merilno območje 150 mm, odčitavanje 0,01 mm

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: 404102 3