



Varčno pakiranje digitalno pomično merilo z velikim zaslonom in okroglim kvadratno globine, merilno območje 150 mm, odčitavanje 0,01 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	404103 10
GTIN	
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik s števkami velikosti 11 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem s časom delovanja pribl. 3 leta. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Lepana vodila, merilne površine so fino lepene. S kvadratnim merilnikom globine.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032 na posamezno pomično merilo. 10× pomično merilo št. 412717 vel. 150.

Tehnični opis

Z globinskim omejevalnikom	da
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Odčitavanje	0,0005 col
Standard	ISO 13385
Čas delovanja	pribl. 3 leta
Merilno območje	0 - 150 mm

Podatkovni list

Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Kalibriranje	A1
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Dolžina konic	40 mm
Število vključenih baterij	10
Odčitavanje	0,01 mm
Preklop odčitavanja	mm / cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,03$ mm
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Univerzalno pomično merilo
USP1	Digitalno pomično merilo z velikim zaslonom in oglatim merilnikom globine, merilno območje 150 mm, odčitavanje 0,01 mm

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: 404103 10