

bimos

Delavniški vrtljivi stol TEXON, Skintec, s kolesi, nizek, Barva sedeža: BLACK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	965461 BLACK
GTIN	4099883003648
Razred artikla	96J

Opis

Izvedba:

Delavniški vrtljivi stol TEXON s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Zaprt mehanizem s sistemom Clean Cover; zaprte, gladke površine. Aluminijasto podnožje, črno-sive barve. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: Nastavitev višine sedeža, tehnologija Auto-Motion (naslonjalo in sedež se gibljeta sinhrono s telesom), fleksibilno naslonjalo (naslonjalo je mogoče zakleniti v treh različnih položajih), zaščita proti udarcem (naslonjalo se po sprostitvi zaklepa ne more nenamerno premakniti naprej). Ergonomsko oblikovano naslonjalo. Sedež z integrirano medenično oporo in zaobljenim sprednjim robom.

Mehka, od obremenitve odvisna zavirana dvojna varnostna kolesa za trda tla.

Sedež in naslonjalo iz materiala Skintec, ki je zelo mehak na otip, zelo enostaven za čiščenje (odporen na razkužila) ter trpežen in vzdržljiv.

Standard:

DIN 68877

Tehnični opis

Barva materiala sedeža	črna
------------------------	------

Podatkovni list

Standard	DIN 68877
Višina naslonjala za roke	625 mm
Izvedba	s kolesi
Serija	TEXON
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Sinhronizirana mehanika	da
Izvedba nastavljanja višine	(plinska vzmet)
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakiran
Izvedba koles	Varnostna dvojna kolesa za trda tla
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Globina sedeža	455 mm
Nosilnost	150 kg
Material sedežne površine	Skintec
Masa	18 kg
Širina sedeža	480 mm
Nosilnost stola	150 kg
Območje nastavljanja višine	450 - 620 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol