

**Garant**

**eco-nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/  
D2: 53/76mm**


**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273891 53/76
GTIN	4045197516732
Razred artikla	21W

**Opis**
**Uporaba:**

V povezavi z držali GARANT eco art. **273840 – 273851**.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo/ $D_2$  = maksimalni Ø za 1. zarezo.

z notranjim hlajenjem: da

Širina zareze  $w$ : 3 mm

maksimalna globina rezanja  $t_{maks}$ : 13 mm

Vpenjalni vijak: 279815 9

**Tehnični opis**

minimalni Ø 1. zareze $D_2$	76 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_1$	53 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	13 mm
Serijska	Eco
Vpenjalni vijak	279815 9

Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze w	3 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
Vpenjalni vijak	279910