

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261309 20/16
GTIN	4045197653796
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	269005 8
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Funkcijska širina L ₄	25 mm
ISO-oznaka držala	SVHCR/L 2020K16
Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L ₁	15 mm
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Celotna dolžina L	125 mm
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500