

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261335 25/16
GTIN	4045197654069
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	AH25R SVUCR/L16
Dolžina glave L ₁	25,5 mm
Srednji premik L ₃	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	31,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Velikost ploščice	16 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L ₂	23 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D _s	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500