

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	30 mm
ISO-oznaka držala	A16M SVJCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik L_3	2 mm
Širina vratu L_4	9,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	22 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500