

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261331 16/11
GTIN	4045197653987
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	AH16M SVJCR/L11
Srednji premik $L_3$	4,6 mm
Širina vratu $L_4$	11,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	22 mm
Dolžina glave $L_1$	30 mm
Celotna dolžina $L$	150 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	142 stopinj
Ø držala $D_5$	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500