

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261349 20/11
GTIN	4045197654175
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
Srednji premik L_3	13 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave L_1	20,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	A20R SVUCR/L11
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	18 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500