



Obesni prstan z vijakom, Ø navoja: M8



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 086472 M8 |
| GTIN | 2050001758002 |
| Razred artikla | 08Y |

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

Napotek:

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|---------|
| Masa | 0,09 kg |
| Celotna višina F | 45 mm |
| Zunanji Ø obroča B | 45 mm |
| Ø naležne zveze C | 25 mm |
| Dolžina navoja matice E | 10 mm |
| Notranji Ø obroča A | 25 mm |

Podatkovni list

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Ø navoja | M8 |
| Dolžina navoja | 13 mm |
| Mera D | 10 mm |
| Nosilnost WLL SF 4:1 | 0,8 t |
| Vrsta izdelka | Obesni prstan z vijakom |