

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261349 25/16
GTIN	4045197654182
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Dolžina glave L_1	25,5 mm
Velikost ploščice	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Srednji premik L_3	17 mm
ISO-oznaka držala	A25R SVUCR/L16
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500