

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261344 16/11
GTIN	4045197656131
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	21 mm
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	A16Q SVQCR/L11
Dolžina glave $L_1$	16,5 mm
Celotna dolžina $L$	180 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15,5 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500