

Garant**VC.T 110304, Zvrst: HB7415****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261366 HB7415
GTIN	4045197671387
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 110304 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,05 - 1 mm
Podajanje f : 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	TIS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,05 - 1 mm
Podajanje f	0,1 mm/v

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje