

Garant**Vpenjalna glava Whistle Notch Oblika ADB, SK 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300450 6
GTIN	4045197284501
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Z omejitnim vijakom. Držala prenapeta (miren krožni tek!). Z izvrtino RFID/Balluffchip.

Prednosti:

Orodje je s strani vpeto z vpenjalnim vijakom in od zadaj podprto s prislonskim vijakom. Tako vpetje nima zračnosti in ne dopušča vibracij.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom in **prijemalno površino z naklonom** (2°) v skladu z DIN 1835 E in DIN 6535 HE.

- **Zmanjšanje dolžine zaradi čelnega ostrenja svedra je možno korigirati z aksialnim pomikom svedra v vpenjalu orodja.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	6
Previsna dolžina A	63 mm
Vpenjalni premer D ₁	6 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratka

Podatkovni list

Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/300450-6>