

**Garant****VC.T 160408, Zvrst: HB7415**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261374 HB7415
GTIN	4045197672698
Razred artikla	21G

## Opis

VC.T 160408 HB7415 Zvrst: HB7415  
Lomilec odrezkov: TIS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 1 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	TIS
Globina reza $a_p$	0,05 - 1 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Podajanje $f$	0,1 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	S

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje