


Garant

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom za DIN 471 zunanji navoj, desna, HB7010, Širina utora m (H13): 1,1 mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	271005 1,1
GTIN	4045197142429
Razred artikla	21J

Opis**Primerno za:**

Navojna vpenjalna držala GARANT (znotraj/zunaj) art. 271997–272172, za velikost plošče 16 ali 9,3.

Tehnični opis

Širina utora m (H13)	1,1 mm
za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča	1 mm
Širina rezila w	1,19 mm
t_{maks}	1,3 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desni
Zvrst	HB7010
Utori po standardu	DIN 471

Debelina	3,6 mm
Velikost ploščice L	16 mm
Podložna ploščica	Art. 272604 vel. S
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	180 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	130 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Pribor

Podložna ploščica za držala za zunanje struženje Kot naklona S stopinj

272604 S