



## Držalo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P cilindrično, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300682 11
GTIN	2050001705839
Razred artikla	33F

### Opis

#### Izvedba:

Cilindrična držala Fahrion CENTRO P **brez vpenjalnih matic.**

Na voljo je skoznja izvrtina za notranje hlajenje.

#### Uporaba:

Za podaljševanje vpenjalnih glav v glavah za prijemalno površino oz. v glavah za vpenjalne stročnice.

#### Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ art. 309754; 309756.

ER-vpenjalne stročnice art. 309365 – 309372, nadomestna ER-mini CP-matica art. 309655; 309665.

#### Napotek:

Ni primerno za nakrčevalne postopke.

### Tehnični opis

Ø držala d	16 mm
L <sub>2</sub>	17 mm
za ER-vpenjalne stročnice	11
Dolžina držala L <sub>1</sub>	133 mm
Vpenjalna širina	0,5 - 7 mm
Zunanji Ø D	16 mm
Serija	Centro P
z notranjim hlajenjem	da

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309371 3
ER-vpenjalna matica CENTRO Pza tesnilne obročke HP Tip CP za ER 16DI	309665 16DI
ER-vpenjalna matica CENTRO Pza tesnilne obročke HP Tip CP za ER 25DI	309665 25DI
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309370 9
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309369 5
ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 40	309655 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309370 10
ER-vpenjalna matica CENTRO Pza tesnilne obročke HP Tip CP za ER 32DI	309665 32DI
ER-vpenjalna matica CENTRO Pza tesnilne obročke HP Tip CP za ER 16CDI	309665 16CDI
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309368 5
ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 16	309655 16
ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 25	309655 25
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309371 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309370 3
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309371 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309365 3

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309370 1
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309368 6
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309371 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309370 5
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309371 8
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309371 6
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309368 1
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309372 8
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309365 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309368 2
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309372 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309365 5
ER-vpenjalna matica CENTRO Pza tesnilne obročke HP Tip CP za ER 16MSDI	309665 16MSDI
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309368 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309368 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309370 6
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309369 3
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309370 2
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309365 2
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309372 6
ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 32	309655 32
ER-vpenjalna matica CENTRO Pza tesnilne obročke HP Tip CP za ER 40DI	309665 40DI
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309369 6

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309370 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309365 1
ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 16MS	309655 16MS
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309368 3
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309370 8
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309371 9
ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 11M	309655 11M
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309369 4
ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 16C	309655 16C
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309370 4
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309371 10
ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 8M	309655 8M
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	309399 2,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309399 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309399 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309399 2,8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309399 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309399 6