

Garant

Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 25/11 mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272111 25/11
GTIN	4045197430601
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S fiksnim kotom vzpona.

Z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	13 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 4
Srednji premik L_3	7,3 mm
Celotna dolžina L	180 mm
z notranjim hlajenjem	da
\varnothing držala D_s	20 mm
Kot naklona	1,5 stopinj
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vpenjalni vijak Tip 4	279810 4
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500