

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala / ploščice L: 12/16mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272002 12/16
GTIN	4045197644183
Razred artikla	21W

## Opis

**Obseg dobave:**  
**S podložno ploščico 1,5°.**

## Tehnični opis

Funkcijska širina $L_4$	16 mm
Velikost držala	12 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 2
Podložna ploščica 1,5°	272610 1,5
Vijak za podložno ploščico	279824 1
Dolžina glave $L_1$	22 mm
Celotna dolžina L	83 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vpenjalni vijak	272500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 1,5 stopinj	272610 1,5
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500