

Garant

Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 0,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 25/11 mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272091 25/11
GTIN	4045197645456
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:
S fiksnim kotom vzpona.

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik L_3	7,3 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 4
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	13 mm
Celotna dolžina L	100 mm
z notranjim hlajenjem	ne
\varnothing držala D_s	12 mm
Kot naklona	0,5 stopinj
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 4	279810 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500