

**Garant****Nož za notranje struženje, desno, Previsna dolžina / velikost ploščice L:  
120/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Razred artikla	21W

**Opis****Obseg dobave:  
S podložno ploščico 1,5°.****Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	13,4 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 2
Velikost ploščice	16 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	24 mm
Celotna dolžina L	180 mm
z notranjim hlajenjem	da
Podložna ploščica 1,5°	272620 1,5
Vijak za podložno ploščico	279824 1
$\varnothing$ držala $D_5$	20 mm
Širina vratu $L_4$	20 mm
Vrsta uporabe	desno
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

**Pribor**

Vpenjalni vijak	272500
Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot naklona 1,5 stopinj	272620 1,5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500