

Garant**Nož za notranje struženje, desno, Previsna dolžina / velikost ploščice L:
135/22mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Razred artikla	21W

Opis

**Obseg dobave:
S podložno ploščico 1,5°.**

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	279810 3
Srednji premik L_3	17,2 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	32 mm
Velikost ploščice	22 mm
Celotna dolžina L	200 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vijak za podložno ploščico	279824 2
Podložna ploščica 1,5°	272626 1,5
\varnothing držala D_5	25 mm
Širina vratu L_4	24,6 mm
Vrsta uporabe	desno
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	279824 2
Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot naklona 1,5 stopinj	272626 1,5
Vpenjalni vijak Tip 3	279810 3
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500