

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice L: 16/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272001 16/16
GTIN	4045197429674
Razred artikla	21W

Opis

Obseg dobave:
S podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	279824 1
Dolžina glave L ₁	20 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 2
Velikost držala	16 mm
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Podložna ploščica 1,5°	272600 1,5
Celotna dolžina L	97 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
Vpenjalni vijak	272500
Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER/IL Kot naklona 1,5 stopinj	272600 1,5
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500